


Spínač voľby HW-6-38

Číslo dielu: 7199

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	8/6 bistabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	180 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	M5
Prevádzkový tlak	0 bar...8 bar
Spôsob riadenia	priamo
Celkový únik	1 l/h
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Menovitý ťahovací moment	1.7 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 10 %
Pneumatický prípoj 1	M5
Pneumatický prípoj 2	M5