


Ventil so snímacou pákou

H-4/3-M5

Číslo dielu: 7334

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	4/3 odvetraný
Spôsob ovládania	manuálne
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	125 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	M5
Prevádzkový tlak	0 bar...8 bar
Spôsob návratu do základnej polohy	mechanická pružina
Menovitá šírka	4 s
Princíp tesnenia	mäkký
Spôsob riadenia	nepriamo riadený
Smer prietoku	nereverzibilné
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatický prípoj 1	M5
Pneumatický prípoj 2	M5
Pneumatický prípoj 3	nezvedený