

Inhibičný modul VLO-R-M5

Číslo dielu: 7422

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pneumatický prípoj 1	M5
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	80 l/min
Prevádzkový tlak	0.001 bar...6 bar
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L