

# Viacnásobná zástrčka KSV-5

Číslo dielu: 7557

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	4 s
Prevádzkový tlak	-0.95 bar...16 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	92 g
Max. prípoje	5
Pneumatický prípoj	PK-2 PK-3 PK-4
Farba	sivá
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS