


Tlakový spínač SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

Číslo dielu: 8000210

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa EU smernice o strojových zariadeniach
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Merané hodnoty	Relatívny tlak
Metóda merania	Snímač tlaku s tenkým kovovým filmom
Prevádzkový tlak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Spínací výstup	2xPNP
Spínacia funkcia	Prahová hodnota s pevnou hysterézou
Funkcia spínacieho prvku	Antivalentné
Spínací bod	0.25 bar
Spínací bod max.	0.4 bar
Min. bod vypnutia	0.05 bar
Max. výstupný prúd DC	500 mA
Odolnosť proti skratu	áno
Rozsah prevádzkového napätia DC	19.2 V...30 V
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípoje
Elektrický prípoj	4-pin M12x1 Zástrčka podľa EN 60947-5-2 okrúhly tvar
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Pneumatický prípoj	G1/8
Hmotnosť výrobku	50 g
Materiál telesa	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál elektrického prípoja	PBT
Možnosti nastavenia	pevne nastavená
Druh krytia	IP65

Charakteristický znak	Hodnota
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L