


# Vertikálna napájacia doska VABF-S2-1-P1A14-G38

Číslo dielu: 8000536

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Konštrukčná šírka                                          | 42 s                                                      |
| Založené na norme                                          | ISO 5599-2                                                |
| Montážna poloha                                            | ľubovoľná                                                 |
| Pneumatická vertikálna výstavba                            | Alternatívne napájanie tlakom pre 1 a 14                  |
| Prevádzkový tlak                                           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                    |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 1300 l/min                                                |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)                      | podľa smernice EÚ o jednoduchých tlakových nádobách       |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)                    | podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá       |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                    | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                         | 0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii               |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Druh krytia                                                | IP65<br>NEMA 4                                            |
| Teplota okolia                                             | -5 °C...50 °C                                             |
| Hmotnosť výrobku                                           | 340 g                                                     |
| Spôsob upevnenia vertikálnej výstavby                      | na doske zrežazenia<br>na dosku pre samostatné pripojenie |
| Pokyny k materiálu                                         | V zhode s RoHS                                            |
| Materiál telesa                                            | Hliníkový tlakový odliatok                                |