

Riadiace vedenie
NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25
Číslo dielu: 8001373

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Elektrický prípoj	25-pin Priama zástrčka / voľný koniec Sub-D / -
Tienenie	áno
Dĺžka kábla	3.2 m
Priemer kábla	7 s
Druh krytia	IP40 v zmontovanom stave
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Farba plášťa kábla	sivá
Farba telesa	sivá