

Jednotka úpravy vzduchu FRC-3/4-D-5M-MIDI-MPA

Číslo dielu: 8002357

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Midi
Konštrukčný rad	D
Ochrana proti manipulácii	Otočný ovládač s aretáciou
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Odpúšťanie kondenzátu	manuálne, otáčaním
Konštrukcia	Filter s regulačným ventilom s manometrom Štandardná proporcionálna maznica s olejovou hmlou
Max. množstvo kondenzátu	43 cm³
Jemnosť filtra	5 µm
Ochrana nádobiek	Kovový ochranný kôš
Indikácia tlaku	s manometrom
Prevádzkový tlak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Rozsah regulácie tlaku	0.5 bar...12 bar
Max. tlaková hysteréza	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	2100 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inertné plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	1440 g
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s príslušenstvom
Pneumatický prípoj 1	G3/4
Pneumatický prípoj 2	G3/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál nádoby	PC