

Prípojovacia lišta VABM-L1-18G-G38-10-G

Číslo dielu: 8004905

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	19 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	10
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	2661 g
Prípoj riadiaceho vzduchu 12/14	G1/8
Prípoj odvetrania riadiaceho tlaku 82/84	G1/8
Pneumatický prípoj 1	G3/8
Pneumatický prípoj 3	G3/8
Pneumatický prípoj 5	G3/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina