

Vstupno/výstupný modul CDPX-EA-V2

Číslo dielu: 8023321

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Hĺbka montáže	34 s
Výška	89 s
Dĺžka	41 s
Povolenie	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 85 % nekondenzujúca
Druh krytia	IP20
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	80 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Digitálne vstupy, počet	8
Digitálne vstupy, oneskorenie vstupného signálu	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Digitálne vstupy, vstupné napätie/prúd	24 VDC
Digitálne vstupy, menovitá hodnota pre TRUE	12 - 30 VDC
Digitálne vstupy, menovitá hodnota pre FALSE	0 V
Digitálne vstupy, elektrická izolácia	áno
Digitálne výstupy, počet	7
Digitálne výstupy, kontakt	1 relé
Digitálne výstupy, výstupné napätie	12 - 30 V DC
Digitálne výstupy, výstupný prúd	0,5 A
Digitálne výstupy, oddelenie potenciálov	áno
Digitálne výstupy, odolnosť proti skratu	áno
Digitálne výstupy, odolnosť proti preťaženiu	áno