


Pripojovacia doska VMPA14-IC-AP-S-1-EX1E

Číslo dielu: 8023669

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	24.4 s
Dĺžka	107.3 s
Rozmer rastra	14.9 s
Prevádzkový tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Riadiaci tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)
Značka KC	KC-EMV
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ o ochrane pred výbuchmi (ATEX) podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK proti výbuchom podľa predpisov UK RoHS
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Gc (GB)
Ochrana proti výbuchu	Zóna 2 (ATEX) Zóna 2 (UKEX)
Kategória ATEX pre plyn	II 3G
Typ ochrany proti vznieteniu plynov	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex-teplota okolia	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	150 g
Elektrický prípoj	M8 Zástrčka
Spôsob upevnenia, pripojovacia doska	s priechodným otvorom
Prípoj riadiaceho vzduchu 12/14	M5
Prípoj odvetrania riadiaceho tlaku 82/84	M5
Pneumatický prípoj 1	M7 G1/8
Pneumatický prípoj 2	M7 G1/8

Charakteristický znak	Hodnota
Pneumatický prípoj 3	M7 G1/8
Pneumatický prípoj 4	M7 G1/8
Pneumatický prípoj 5	M7 G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok