

Centrovacie puzdro ZBH-25

Číslo dielu: 8023856

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	25
Montážna poloha	ľubovoľná
Veľkosť balenia	10
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných ploch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál dutinky	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca