


Lineárny portál YXCL-4

Číslo dielu: 8024302

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Potrebná rovnosť montážnych plôch	0.1 mm/m
Montážna poloha	vodorovne
Konštrukcia	Systém lineárneho portálu s modulmi elektrického a pneumatického pohonu
Doba zopnutia	100%
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Teplota okolia	5 °C...45 °C
Interval údržby	2500 km
Pokyny k materiálom	V zhode s RoHS
Materiál adaptačnej dosky	Hliník, eloxovaný Oceľ, s povrchovou úpravou
Materiál upevňovacieho uholníka	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál energetickej reťazca	Zosilnený PA