


Pripojovacia P-lišta VABM-B10-25-G12-3-P53-E

Číslo dielu: 8026238

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	27.5 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	340 g
Spôsob upevnenia	s upevňovacím uholníkom
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina