


Pripojovací blok VABM-B10-30E-N34-10

Číslo dielu: 8026376

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	32 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	10
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	5646 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Prípoj riadiaceho vzduchu 12	1/8 NPT
Prípoj riadiaceho vzduchu 14	1/8 NPT
Pneumatický prípoj 1	3/4 NPT
Pneumatický prípoj 3	3/4 NPT
Pneumatický prípoj 5	3/4 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina