


# Pripojovací blok VABM-B10-30E-G34-2-P3

Číslo dílu: 8026395

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak              | Hodnota                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Rozmer rastra                      | 32 s                                       |
| Montážna poloha                    | ľubovoľná                                  |
| Max. počet ventilových pozícií     | 2                                          |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Hmotnosť výrobku                   | 1411 g                                     |
| Spôsob upevnenia                   | s priechodným otvorom                      |
| Prípoj riadiaceho vzduchu 12       | G1/8                                       |
| Pneumatický prípoj 1               | G3/4                                       |
| Pneumatický prípoj 3               | G3/4                                       |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                             |
| Materiál pripojovacej lišty        | Hliníková tvárna zliatina                  |