


Pripojovací blok VABM-B10-30E-N34-4-P3

Číslo dielu: 8026406

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	32 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	4
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	2245 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Prípoj riadiaceho vzduchu 12	1/8 NPT
Pneumatický prípoj 1	3/4 NPT
Pneumatický prípoj 3	3/4 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina