

Lineárny portál

EXCT-100- -

Číslo dielu: 8026577

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	100
Montážna poloha	zvislo
Konštrukcia	Lineárny portál
Prevádzkový tlak	-0.95 bar...8 bar
Max. zrýchlenie	30 m/s ²
Max. rýchlosť	4 m/s
Opakovateľná presnosť	±0,1 mm
Doba zopnutia	100%
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Hladina akustického tlaku	77 dB(A)
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	10 °C...40 °C
Max. procesová sila v smere osi Z	500 N
Menovité záťaženie pri max. dynamike	10 kg
Spôsob upevnenia	s konštrukčnou upevňovacou zostavou s kameňom do drážky
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS