

T-prípojka NPFC-T-3G34-F

Číslo dielu: 8030239

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|---|
| Materiál závitovej spojky | Poniklovaná mosadz |
| Veľkosť balenia | 10 |
| Prevádzkový tlak | -0.95 bar...50 bar |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -20 °C...150 °C |
| Hmotnosť výrobku | 214.3 g |
| Pneumatický prípoj 1 | G3/4 |
| Pneumatický prípoj 2 | G3/4 |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |