


# Koncová doska VABE-S1-1LZ-N12

Číslo dielu: 8032661

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Konštrukčná šírka                       | 44 s                                                      |
| Funkcia odvetrávania                    | cez škrtiacu dosku                                        |
| Založené na norme                       | ISO 5599-1                                                |
| Prevádzkový tlak                        | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                           |
| Vhodnosť pre vákuum                     | áno                                                       |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)   | smernica EÚ k nízkemu napätiu                             |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii               |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Skladovacia teplota                     | -20 °C...60 °C                                            |
| Teplota média                           | -10 °C...50 °C                                            |
| Riadiace médium                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Teplota okolia                          | -10 °C...50 °C                                            |
| Hmotnosť výrobku                        | 400 g                                                     |
| Spôsob upevnenia                        | s prechodným otvorom pre skrutku M6                       |
| Prípoj riadiaceho vzduchu 12/14         | 1/4 NPT                                                   |
| Pneumatický prípoj 1                    | 1/2 NPT                                                   |
| Pneumatický prípoj 3                    | 1/2 NPT                                                   |
| Pneumatický prípoj 5                    | 1/2 NPT                                                   |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                            |
| Materiál koncovej dosky                 | Hliníkový tlakový odliatok                                |