

Upevnenie NEAU-A-N8-2

Číslo dielu: 8032869

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	2
Tvar	pre drážku T
Spôsob upevnenia	upnuté v drážke T po dĺžke a priečne k drážke T nasúvanie do drážky zhora
Teplota okolia	-25 °C...85 °C
Skladovacia teplota	-25 °C...85 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	Zosilnený PA
Materiál skrutiek	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál kameňa do drážky	Poniklovaná mosadz