

**Pripojovacia doska**  
**VMPA1-FB-AP-4-1-T1-RV**  
Číslo dielu: 8034549

**FESTO**



**Údajový list**

| Charakteristický znak              | Hodnota                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Šírka                              | 49 s                                          |
| Dĺžka                              | 107.3 s                                       |
| Rozmer rastra                      | 10.5 s                                        |
| Max. počet ventilových pozícií     | 4                                             |
| Prevádzkový tlak                   | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar        |
| Riadiaci tlak                      | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar            |
| Prevádzkové médium                 | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii   |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Teplota okolia                     | -5 °C...50 °C                                 |
| Hmotnosť výrobku                   | 190 g                                         |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                                |
| Materiál pripojovacej dosky        | Hliníkový tlakový odliatok                    |