

Pripojovacia doska **VMPAL-AP-14-T135-RV**

Číslo dielu: 8034560

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčná šírka	14 s
Šírka	14.9 s
Dĺžka	107.3 s
Rozmer rastra	14.9 s
Oddeľovanie tlakových zón	Kanál 1, 3 a 5
Integrovaná funkcia	Spätný ventil
Max. počet ventilových pozícií	1
Smer prietoku	nereverzibilné
Konštrukcia ventilového terminálu	Možnosť miešania veľkostí ventilov
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Riadiaci tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Vhodnosť pre vákuum	nie
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	35 g
Pneumatický prípoj 2	pre vložku 14 mm
Pneumatický prípoj 4	pre vložku 14 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	PA-zosílený