

Plastová hadica PAN-R-22X2-SW

Číslo dielu: 8036207

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	22 s
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	350 s
Vnútorňý priemer	18 s
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-30 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.131 kg/m
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 22 mm
Farba	čierna
Shore tvrdosť	D 62 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	TPE-A