

# Elektromagnetická cievka VACC-S18-120-A1-2A

Číslo dielu: 8040582

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Spôsob ovládania                        | elektrický                                          |
| Montážna poloha                         | ľubovoľná                                           |
| Indikátor spínacej polohy               | nie                                                 |
| Doba zopnutia                           | 100%                                                |
| Trieda izolačného materiálu             | H                                                   |
| Parametre cievky                        | 110 V AC: 50/60 Hz, výkon 12,0 VA                   |
| Prípustné výkyvy napätia                | -15 % / +10 %                                       |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)   | smernica EÚ k nízkemu napätiu                       |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode) | podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou             |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364 zóna III                                  |
| Druh krytia                             | IP65                                                |
| Teplota okolia                          | -20 °C...60 °C                                      |
| Hmotnosť výrobku                        | 530 g                                               |
| Elektrický prípoj                       | Tvar A<br>Zástrčka<br>podľa EN 175301-803           |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                      |
| Materiál elektromagnetickej cievky      | PA<br>Oceľ                                          |