



Platňa regulátora VMPA14-B8-R1C2-C-06

Číslo dielu: 8043342

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčná šírka	14 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Pneumatická vertikálna výstavba	Tlakový regulačný ventil pre 1
Funkcia regulátora	Výstupný tlak konštantný so sekundárnym odvetraním
Doplňkový manometer	možné
Rozsah regulácie tlaku	0.5 bar...6 bar
Vstupný tlak 1	0.5 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Max. ťahovací moment	0.65 Nm
Hmotnosť výrobku	76 g
Spôsob upevnenia vertikálnej výstavby	na doske zrežazenia
Prípoj manometra	M5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál obslužných dielov	PA
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa regulátora	PA