


Pripojovacia doska VABS-K1-7B-12-U14-P

Číslo dielu: 8047063

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	1.2 s
Veľkosť ventilu	7 s
Fluidný prípoj	Vnútorňý závit 1/4 UNF28 UNF-2B
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Smer pripojenia zospodu
Smer prietoku	reverzibilný
Prevádzkové médium	Kvapalné médiá Plynné médiá
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Ddbajte na odolnosť materiálov, ktoré sú v kontakte s médiami
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota média	0 °C...50 °C
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Max. ťahovací moment pre upevnenie ventilov	0.15 Nm
Max. moment zatiahnutia závitovej spojky	0.6 Nm
Hmotnosť výrobku	3 g
Spôsob upevnenia, pripojovacia doska	s priechodným otvorom
Spôsob upevnenia ventilu	s vnútorným závitom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	PEEK
Materiál závitovej dutinky	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca