

Pripojovacia P-lišta OABM-P-G3-15-4

Číslo dielu: 8049145

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Počet pozícií pre zariadenia	4
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Max. uťahovací moment	3.3 Nm
Min. uťahovací moment	0.3 Nm
Hmotnosť výrobku	97.1 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina