

Páka kyvnej kladky VAOM-R4-20-D2-32

Číslo dielu: 8049237

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	20 s
Spôsob ovládania	mechanicky
Montážna poloha	Rovina pohybu
Konštrukcia	Páka kyvnej kladky
Spôsob riadenia	priamo
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Spôsob upevnenia	pevne priskrutkované
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál ovládacej nadvstavby	Oceľ, pozinkovaná