


**Prípojovacia lišta**  
**VABM-L1-10HWS1-G18-4-GR**  
Číslo dielu: 8058335

**FESTO**



**Údajový list**

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Rozmer rastra                            | 10.5 s                                     |
| Montážna poloha                          | ľubovoľná                                  |
| Max. počet ventilových pozícií           | 4                                          |
| Povolenie                                | c UL us - Recognized (OL)                  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Skladovacia teplota                      | -20 °C...60 °C                             |
| Prípoj riadiaceho vzduchu 12/14          | M5                                         |
| Prípoj odvetrania riadiaceho tlaku 82/84 | M5                                         |
| Pneumatický prípoj 1                     | G1/8                                       |
| Pneumatický prípoj 2                     | M7                                         |
| Pneumatický prípoj 3                     | G1/8                                       |
| Pneumatický prípoj 4                     | M7                                         |
| Pneumatický prípoj 5                     | G1/8                                       |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS                             |
| Materiál prípojovacej lišty              | Hliníková tvárna zliatina                  |