

Prípojovacia lišta VABM-L1-14HWS2-G14-12-GR

Číslo dielu: 8058345

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	16 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	12
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Prípoj riadiaceho vzduchu 12/14	M5
Prípoj odvetrania riadiaceho tlaku 82/84	M5
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 2	G1/8
Pneumatický prípoj 3	G1/4
Pneumatický prípoj 4	G1/8
Pneumatický prípoj 5	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina