


Paralelná montážna sada EAMM-U-70-S48-70AB-96

Číslo dielu: 8058970

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	70
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	5000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	118 kg.mm ²
Moment pohonu pri chode naprázdno	0.18 Nm
Prenesiteľný krútiaci moment	7 Nm
Hmotnosť výrobku	1800 g
Kód rozhrania akčného člena	S48
Kód rozhrania vstupu motora	70AB
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS