


Paralélna montážna sada EAMM-U-110-D80-120GA-120

Číslo dielu: 8059050

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	110
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	5000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	799 kg.mm ²
Moment pohonu pri chode naprázdno	0.3 Nm
Prenesiteľný krútiaci moment	9.5 Nm
Hmotnosť výrobku	5250 g
Kód rozhrania akčného člena	D80
Kód rozhrania vstupu motora	120GA
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS