

Konektor spojky NPHS-S6-M-BC9

Číslo dielu: 8059265

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	7 s
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	966 l/min...1700 l/min
Menovitý prietok normalizovaný podľa normy ISO 8778	1047.1 l/min...1842.8 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	17 g
Pneumatický prípoj 1	Hadícový nátrubok 9 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Informácie o materiáli	Oceľ, pozinkovaná