

Spojková zásuvka NPHS-D6-P-G38

Číslo dielu: 8059268

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	10.2 s
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	1216 l/min...2083 l/min
Menovitý prietok normalizovaný podľa normy ISO 8778	1318.1 l/min...2258 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Menovitý ťahovací moment	12.5 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	98 g
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G3/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál pružiny	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál telesa	Mosadz, poniklovaná
Materiál tesnenia závitú	PA66-GF30 / TPE-U
Materiál závitovej časti	Mosadz, poniklovaná
Materiál vnútorného krúžka	POM
Materiál guľičky	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
Materiál kolíka	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
Materiál telesa ventilu	Mosadz
Materiál, uvoľňovací krúžok	POM PP vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca