

Spojková zásuvka NPHS-D6-M-G38

Číslo dielu: 8059276

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	10 s
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	2000 l/min...2100 l/min
Menovitý prietok normalizovaný podľa normy ISO 8778	2168 l/min...2276.4 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Menovitý ťahovací moment	15 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	179 g
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G3/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál pružiny	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál telesa	Mosadz, poniklovaná
Materiál tesnenia závitu	Hliník HNBR
Materiál závitovej časti	Mosadz, poniklovaná
Materiál dutinky	Hliníková tvárna zliatina bezfarebne eloxovaný
Materiál vnútorného krúžka	Mosadz
Materiál guľičky	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
Materiál, uvoľňovací krúžok	Nickel-plated brass