

# Spojková zásuvka NPHS-D6-M-G12

Číslo dielu: 8059277

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Menovitá šírka                                             | 10 s                                                                |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty                   | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 2000 l/min...2100 l/min                                             |
| Menovitý prietok normalizovaný podľa normy ISO 8778        | 2168 l/min...2276.4 l/min                                           |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:~:]                        |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                    | Možnosť prevádzky s mazaním                                         |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                         | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                           |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Teplota okolia                                             | -20 °C...80 °C                                                      |
| Menovitý ťahovací moment                                   | 25 Nm                                                               |
| Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment            | ± 20 %                                                              |
| Hmotnosť výrobku                                           | 200 g                                                               |
| Pneumatický prípoj 1                                       | Vonkajší závit G1/2                                                 |
| Pokyny k materiálu                                         | V zhode s RoHS                                                      |
| Materiál tesnení                                           | NBR                                                                 |
| Materiál pružiny                                           | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                   |
| Materiál telesa                                            | Mosadz, poniklovaná                                                 |
| Materiál tesnenia závitů                                   | Hliník<br>HNBR                                                      |
| Materiál závitovej časti                                   | Mosadz, poniklovaná                                                 |
| Materiál dutinky                                           | Hliníková tvárna zliatina<br>bezfarebne eloxovaný                   |
| Materiál vnútorného krúžka                                 | Mosadz                                                              |
| Materiál guľičky                                           | vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca                                  |
| Materiál, uvoľňovací krúžok                                | Nickel-plated brass                                                 |