

Plastová hadica PTFEN-1/2-NT-150

Číslo dielu: 8061183

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer v palcoch	1/2
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	120 s
Vnútorň priemer	8.5 s
Min. polomer ohybu	81 s
Pokyny na použitie	Hadica bez potlače
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar -13.775 psi...72.5 psi
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skúška materiálu na požiaru odolnosť	UL94 V-0
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Trieda čistoty priestoru	Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysuplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-20 °C...150 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.153 kg/m
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 1/2"
Farba	prírodné
Shore tvrdosť	D 55 +/-5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	PTFE