


# Axiálna montážna sada EAMM-A-L95-120GB

Číslo dielu: 8063530

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak          | Hodnota                |
|--------------------------------|------------------------|
| Menovitá dĺžka                 | 75.4 s                 |
| Montážna poloha                | ľubovoľná              |
| Max. počet otáčok              | 4500 1/min             |
| Zhoda s LABS                   | VDMA24364-B2-L         |
| Skladovacia teplota            | -25 °C...60 °C         |
| Relatívna vlhkosť vzduchu      | 0 - 95 %               |
| Druh krytia                    | IP40                   |
| Teplota okolia                 | -10 °C...60 °C         |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 374 kg.mm <sup>2</sup> |
| Prenesiteľný krútiaci moment   | 150 Nm                 |
| Hmotnosť výrobku               | 3201 g                 |
| Kód rozhrania akčného člena    | L95                    |
| Kód rozhrania vstupu motora    | 120GB                  |
| Pokyny k materiálu             | V zhode s RoHS         |