


# Axiálna montážna sada EAMM-A-M43-70A

Číslo dielu: 8063534

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak          | Hodnota                 |
|--------------------------------|-------------------------|
| Menovitá dĺžka                 | 20.9 s                  |
| Montážna poloha                | ľubovoľná               |
| Max. počet otáčok              | 8000 1/min              |
| Zhoda s LABS                   | VDMA24364-B2-L          |
| Skladovacia teplota            | -25 °C...60 °C          |
| Relatívna vlhkosť vzduchu      | 0 - 95 %                |
| Druh krytia                    | IP40                    |
| Teplota okolia                 | -10 °C...60 °C          |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 14.5 kg.mm <sup>2</sup> |
| Prenesiteľný krútiaci moment   | 12.5 Nm                 |
| Hmotnosť výrobku               | 438 g                   |
| Kód rozhrania akčného člena    | M43                     |
| Kód rozhrania vstupu motora    | 70A                     |
| Pokyny k materiálu             | V zhode s RoHS          |