

Konstrukčná upevňovacia zostava OABM-MK-G3

Číslo dielu: 8065850

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Max. ťahovací moment	3.3 Nm
Min. ťahovací moment	0.3 Nm
Hmotnosť výrobku	7 g
Spôsob upevnenia	Upevňovacia svorka pre pripojovaciu lištu možnosť naskrutkovania
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál dutej skrutky	Hliníková tvárna zliatina