

# Elektronický modul VMPA14-MPM-EMM-4

Číslo dielu: 8066768

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                            | Hodnota                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Max. počet ventilových pozícií                   | 4                                                                   |
| Maximálny počet ventilových cievok               | 4                                                                   |
| Menovitý záberový prúd elektromagnetickej cievky | 80 mA do 25 ms                                                      |
| Menovitý prúd pri poklese prúdu                  | 25 mA po 25 ms                                                      |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK               | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii<br>(v namontovanom stave) |
| Zhoda s LABS                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Hmotnosť výrobku                                 | 30 g                                                                |
| Materiál telesa                                  | POM                                                                 |
| Pokyny k materiálu                               | V zhode s RoHS                                                      |