



Vákuový filter OAFF-G3-7

Číslo dielu: 8068945

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Jemnosť filtra	40 µm
Veľkosť balenia	10
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	1.5 g
Spôsob upevnenia	nasúvateľné zaistenie západkou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál filtra	Tkanina PA
Materiál telesa	POM
Vhodné pre odfukovací impulz	0.7 MPa 7 bar 101.5 psi