


Tlmič nárazov DYSS-12-12-Y1F

Číslo dielu: 8069004

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	12
Zdvih	12 s
Tlmenie	samonastaviteľné
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	1.5 m/s
Doba spätného nastavenia pri izbovej teplote	0.2 s
Doba spätného nastavenia pri min. teplote prostredia	1 s
Spôsob fungovania	tlačný jednočinný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-5 °C...80 °C
Dĺžka tlmenia	12 s
Max. dorazová sila	1000 N
Max. ťahovací moment	20 Nm
Max. absorpcia energie na zdvih	10 J
Max. absorpcia energie na hodinu	36000 J
Max. zostatková energia	0.05 J
Vratná sila	4 N
Min. sila zasúvania	35 N
Hmotnosť výrobku	82 g
Hmotnostný rozsah	45 kg
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ