

Redukčná vsuvka NPFC-R-M5-M3-MF

Číslo dielu: 8069227

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál závitovej spojky	Poniklovaná mosadz
Veľkosť balenia	10
Prevádzkový tlak	-0.95 bar...50 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 °C...150 °C
Hmotnosť výrobku	1.2 g
Pneumatický prípoj 1	M5
Pneumatický prípoj 2	M3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS