

# Obslužné zariadenie CDSB-A1

Číslo dielu: 8070984

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Max. dĺžka vedenia	3 m
Užívateľská pamäť	3 GB
Indikácia	TFT, farebný
Zobrazovacia vlastnosť	Dotyková obrazovka
Veľkosť displeja	1,77"
Rozsah prevádzkového napätia DC	4.5 V...5.5 V
Rozlíšenie displeja	128x160 pixelov
Povolenie	RCM Mark
Značka KC	KC-EMV
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	max. 95 % pri 60 °C nekondenzujúca
Druh krytia	IP20
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	36.6 g
Rozhranie USB, pripojovacia technika	USB 2.0 typu B mini
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PA6-zosílený
Oblasť využitia	Iba s CMMT, CPX-E-CEC
Rozmery Š x D x V	50 mm x 45 mm x 19,6 mm