

Prípojovacia doska VABS-S7-BE-BS-G14-VDE2

Číslo dielu: 8072668

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP54 IP65
Pokyny k druhu krytia	IP54 pre ochranu odvetrania s labyrintom (napr. VABD-D3-L) IP65 pre ochranu odvetrania s tesniacim krúžkom (napr. VABD-D3-SN)
Hmotnosť výrobku	362 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom a skrutkou
Prípoj riadiaceho vzduchu 12	G1/4
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pneumatický prípoj 3	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej dosky	Ematalizovaný hliník
Materiál tesnení	NBR