



# Pridržiavacia brzda DACs-16-A-S

Číslo dielu: 8072770

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob upínania so smerom pôsobenia	obojsmerný Clamping via spring force, released via compressed air
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Bezpečnostná funkcia	Držanie a zastavenie pohybu
Výkonnostná úroveň (PL)	Zastavenie, státie, blokovanie pohybu / kategória 1, výkonnostná úroveň c
Prevádzkový tlak	0.38 MPa...0.8 MPa 3.8 bar...8 bar 55.1 psi...116 psi
Max. prípustný skúšobný tlak	8 bar
Min. uvoľňovací tlak	3.8 bar
na upnutie kruhového materiálu	16 s
Povolenie	TÜV
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU smernice o strojových zariadeniach
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre strojové zariadenia
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Orgán, ktorý vydáva certifikát	TÜV CA 697
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Statická prídržná sila	1350 N
Hmotnosť výrobku	1483 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom s príslušenstvom
Uvoľňovací prípoj zvernej jednotky	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS

<b>Charakteristický znak</b>	<b>Hodnota</b>
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál pružiny	vysokolegovaná ocel'
Materiál telesa	Ocel'
Materiál upínacích čelustí	Nástrojová ocel'
Materiál piesta	Ocel'