

Vákuová prísavka OGVM-30X80-GV-N-G14F

Číslo dielu: 8073863

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie prísavky	6 s
Min. polomer obrobku	20 s
Menovitá šírka	6 s
Veľkosť prísavky	30x80 mm
Objem prísavky	10 cm ³
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar prísavky	oválna, zvonovitý tvar
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Menovitý prevádzkový tlak	-60 kPa -0.6 bar
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	120 N
Príčná sila vertikálna pri menovitom prevádzkovom tlaku	201 N
Hmotnosť výrobku	26 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	Vnútorň závit G1/4
Farba	čierna
Shore tvrdosť	60 +/- 5
Materiál naskrutkovacieho čapu	Hliníková tvárna zliatina
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	NBR