

Tlmič nárazov DYEF-G8-M6-Y1

Číslo dielu: 8073904

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	M6
Zdvih	1.5 s
Tlmenie	obojsmerné elastické tlmiace krúžky/doštičky bez kovového pevného dorazu
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	0.8 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Dĺžka tlmenia	1.5 s
Max. ťahovací moment	1 Nm
Max. absorpcia energie na zdvih	0.08 J
Hmotnosť výrobku	11.7 g
Spôsob upevnenia	so závitovou dutinkou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ